## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7827.180 19インチマウンティングレール

State: 2025/10/30 (Source: rittal.com/jp-ja)



## DK 7827.180 - 19インチマウンティングレール TS、CS Toptec用

クランク型のプロファイルレール。L型のプロファイルレールも代替として入手可能です。

## **Features**

品番	DK 7827.180
仕様	クランク型
メリット	フロントに付いているUマークにより、19インチ取り付け面で手順
	良く組み立てることができます。
仕様	19インチシステム穴付き(EIA標準)
	側面丸穴および方形穴
	設置機器の導電接続用のクロメート処理
材質	鋼板、2 mm
同梱品	取り付け部品を含む
寸法:	幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)	38 U
注記:	マウンティングレールを使って、取り付けサイズ 21インチ、23イ
	ンチ、24インチも実現します。
	シャシーガイドは、それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離
	に応じて選んでください。
	L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マ
	ウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があり
	ます。
適用	エンクロージャータイプ: TS 8
<b>旭</b> /17	
<b>地</b> 市	CSトップテック

© Rittal 2025

## **Features**

1パック	2 個
純質量	5.266
総質量	5.543
関税率番号	73269098
EAN	4028177234918
E-Number Sweden	E7239756
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3