

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.200

19インチマウンティングレール

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.200 - 19インチマウンティングレール TS、CS Toptec用

クランク型のプロファイルレール。L型のプロファイルレールも代替として入手可能です。

Features

品番	DK 7827.200
仕様	クランク型
メリット	フロントに付いているUマークにより、19インチ取り付け面で手順良く組み立てることができます。
仕様	19インチシステム穴付き（EIA標準） 側面丸穴および方形穴 設置機器の導電接続用のクロメート処理
材質	鋼板、2 mm
同梱品	取り付け部品を含む
寸法：	幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
注記：	マウンティングレールを使って、取り付けサイズ 21インチ、23インチ、24インチも実現します。 シャーシガイドは、それぞれの19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。 L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。
適用	エンクロージャータイプ: TS 8 CSトップテック 高さ: 2,000 mm

Features

1パック	2個
純質量	5.842 kg
総質量	6.26 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
