

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.201

19インチマウンティングレール

State: 2026/01/30 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7827.201 - 19インチマウンティングレール TS 用

L型プロファイル(マウンティング)レール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。

Features

品番	DK 7827.201
仕様	L型
メリット	<p>フロントに付いているUマークにより、19インチ取り付け面で手順良く組み立てることができます。</p> <p>L型マウンティングレールには、サーバーシステムの固定キットを取り付けることができます。</p> <p>部分的な19インチ実装に最適</p>
仕様	<p>19インチシステム穴付き (EIA標準)</p> <p>側面丸穴および方形穴</p> <p>設置機器の導電接続用のクロメート処理</p>
材質	鋼板、2 mm
同梱品	取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)	42 U
注記：	<p>シャシーガイドは、それぞれの19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。</p> <p>L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。</p>
適用	<p>エンクロージャータイプ: TS</p> <p>高さ: 2,000 mm</p>
1パック	2 個

Features

純質量	4.642
総質量	4.842
関税率番号	73269098
EAN	4028177234949
E-Number Sweden	E3404324
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261