Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7827.201 19インチマウンティングレール

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7827.201 - 19インチマウンティングレール TS 用

L型プロファイル(マウンティング)レール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも 使用できます。

Features

品番	DK 7827.201
仕様	L型
メリット	フロントに付いているUマークにより、19インチ取り付け面で手順良く組み立てることができます。 L型マウンティングレールには、サーバーシステムの固定キットを取り付けることができます。 部分的な19インチ実装に最適
仕様	19インチシステム穴付き(EIA標準) 側面丸穴および方形穴 設置機器の導電接続用のクロメート処理
材質	鋼板、2 mm
同梱品	取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)	42 U
注記:	シャシーガイドは、それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離 に応じて選んでください。 L 形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L 形マ ウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があり ます。
適用	エンクロージャータイプ: TS 高さ: 2,000 mm
1パック	2個

© Rittal 2025 2

Features

純質量	4.642
総質量	4.842
関税率番号	73269098
EAN	4028177234949
E-Number Sweden	E3404324
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025