

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.201

19インチマウンティングレール

State: 2026/05/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.201 - 19インチマウンティングレール TS 用

L型プロファイル(マウンティング)レール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。

Features

品番	DK 7827.201
仕様	L型
メリット	フロントに付いているUマークにより、19インチ取り付け面で手順良く組み立てることができます。 L型マウンティングレールには、サーバーシステムの固定キットを取り付けることができます。 部分的な19インチ実装に最適
仕様	19インチシステム穴付き (EIA標準) 側面丸穴および方形穴 設置機器の導電接続用のクロメート処理
材質	鋼板、2 mm
同梱品	取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)	42 U
注記：	シャーシガイドは、それぞれの19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。 L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。
適用	エンクロージャータイプ: TS 高さ: 2,000 mm
1パック	2 個

Features

純質量	4.642 kg
総質量	4.842 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle, For H: 2000 mm, 42 U