

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.310 ケーブルダクト

State: 2025/12/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.310 - ケーブルダクト TS/TE用

実装密度が特に高い場所での配線に使用します。



Features

品番	DK 7827.310
製品説明	光ファイバーケーブルまたは銅線ケーブル配線域内での、特に実装密度の高い部分（高密度ネットワークノード）でのケーブル配線用です。多くのケーブルを収納できます。さまざまな形でケーブルの取り回し、保持、集合配線、横方向配線などができるので、少ないスペースで最大ポート密度の要件が満たされます。それぞれの、ユニット（U）を考慮したケーブル処理によって、分岐面内の配列フィールド上での追加のケーブル配線をせずに、各ユニット（U）に接続点が備えられます。ポート密度が50%向上します。ダクトカバーは、両側にヒンジが取り付けられていて、取り外しができるので、いつでも容易にアクセスできます。この時、ケーブル束はクロスバー（取り外し可能）によって押さえられており、ダクトから外に落ちてくることはありません。マウンティングレールの側面の他、19インチ分岐面のマウンティングレールやマウンティングフレームに取り付けることができます。2本のダクトの背面同士が接する形の固定方法も可能です。
材質	ケーブルダクト：鋼板製、塗装済み ケーブル処理エレメント：プラスチック フロントパネル：アルミニウム、塗装済み

Features

塗装色	RAL 7035
同梱品	ヒンジ付きフロントパネルを含む 取り付け部品を含む
注記：	ダクトを19インチマウンティングフレームとTS 8との組み合わせで使用する場合、内部実装面をケーブルダクト用に使用することができません。ダクト内部でさらに、ケーブルホルダーを取り付け、予備ケーブルのマウントおよびシステムに対応したケーブル取り回しに使用します。
寸法：	幅: 95 mm 奥行: 235 mm
高さ単位(ユニット)	24 U
1パック	1 個
純質量	4.7
総質量	5.3
関税率番号	73269098
EAN	4028177597693
ECLASS 8.0	27400604