

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

ブラシストリップ、縦型

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - ブラシストリップ、縦型 VX IT 用

ネットワーク分配器内部で、柔軟な視覚的ブラインドとして機能し、側面と後方の分配器領域から前面の結合面への使いやすいケーブル配置を可能にします。



Features

品番	DK 7827.544
製品説明	19インチ取り付け面サイドの配線エリアをエレガントに隠す、ネットワーク ディストリビューター用のフレキシブルなブラントリムとして使用できます。同時に、サイドやリアにある分岐部分からフロント側へのケーブル処理も行うことができます。取り付け面の前の必要なスペースは、少なくとも 75 mm です。ブラシストリップは、縦方向のフレームセクションのサイドや水平方向あるいは垂直方向のシャーシに取り付けます。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色) ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB
ブラシ長さ	95 mm
長さ	950 mm
取り付けについてのご注意	19インチ マウンティングレールに固定する場合は、ブラシストリップを短くする必要があります
寸法：	長さ: 950 mm

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX IT 高さ: 2,000 mm
1パック	4 個
純質量	1.8 kg
総質量	2.213 kg
関税率番号	96035000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
製品説明	DK Brush strip, vertical, For H: 2000 mm, For TS IT