

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.121

ケーブルクランプレール

State: 2026/06/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.121 - ケーブルクランプレール TS、TS IT用

ケーブルタイまたはマジックテープでのケーブルの固定用。ケーブルサポートレールはフレームプロフィールに吊るされ、さらにネジ1本で固定できます。

Features

| | |
|------|---|
| 品番 | DK 7828.121 |
| 仕様 | 内側実装面用 |
| 製品説明 | エンクロージャーフレームにそってのケーブルガイドに。ケーブルクランプレールに、ケーブルタイまたは面ファスナーケーブルバインダーを使ってケーブルを取り付けることができます。ケーブルクランプレールは、エンクロージャーフレームあるいはマウントフレームのフレームセクションに掛け、さらに、ねじで固定することもできます。 |
| 用途 | TS フレームプロファイルに TS IT のプロファイルレール間、エンクロージャー奥行き方向用 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 適用 | エンクロージャータイプ: TS TS IT 幅: 1,200 mm 奥行: 1,200 mm |
| 適用幅 | 1,200 mm |
| 1パック | 4 個 |
| 純質量 | 2.076 kg |
| 総質量 | 2.277 kg |

Features

| | |
|------------|---|
| 関税率番号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| 製品説明 | TS Cable clamp rail, For the inner mounting level, For WxD: 1200 mm |