



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.970

ユニットテーブル、重量用

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.970 - ユニットテーブル、重量用 TSネットワー クエンクロージャーのクランク型マウンティングレール

2つの482.6 mm (19インチ) の架装面の間の強固な組み込み用、折曲型のプロフィールレールに吊るされます。負荷能力：亜鉛メッキでは75 kg、塗装では100 kg。

Features

品番	DK 7828.970
仕様	亜鉛めっき
製品説明	2対の19インチ取り付け面間への取り付け用。クランク型マウンティングレールに直接取り付けられます。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	698 mm
耐荷重	75 kg (平面静荷重)
注記：	スライドレールとの併用はできません。
寸法：	幅: 452.5 mm 高さ: 20 mm 奥行: 678 mm
1パック	1 個
純質量	3.621
総質量	3.821
関税率番号	94039910

Features

EAN 4028177233317

ECLASS 8.0 27189261