


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.472

ケーブルルート用システムホルダー

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.472 - ケーブルルート用システムホルダー VX、 VX IT用

奥行き方向に取り付け位置を変更できるキャリアシステムは、最も一般的なケーブルルートシステムの固定を可能にし、奥行き 800 mm ~ 1200 mm までのすべてのネットワークラックに、トップパネルの外側にあるねじで固定できます。



Features

品番	DK 7831.472
仕様	キャリア高さ 102 mm
製品説明	奥行き可変式のキャリアシステムです。奥行き 800 mm ~ 1200 mm までのすべてのネットワークラックに、トップパネルの外側にあるねじで固定できます。タッピングねじやケージナット用の既設システム穴を使えば、一般的なケーブルルートの取り付けも可能です。
材質	鋼板製
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
耐荷重(静荷重)	2,500 N

Features

注記：	VX IT 用ファンプレートとの組み合わせが可能 マウンティングレールとの組み合わせで、その他のケーブルガイドレールや配管を取り付けることもできます。
基材	鋼板製
1パック	2 個
純質量	3.29 kg
総質量	3.49 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	13.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	TS System supports for cable routes, Support height 102 mm