

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.724 仕切りパネル

State: 2026/03/05 (Source: rittal.com/jp-j)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7831.724 - 仕切りパネル TS IT用

TS IT用隔壁。TS ITエンクロージャー間に挿入し、ぶら下がった状態で使用します。

Features

品番	DK 7831.724
製品説明	2つのエンクロージャー間に押し込み、上部にぶら下がった状態で使用します。四隅にそれぞれ3つの穴(Ø40mm)付きなので、ケーブル束や配管などの処理ができます。同梱のステップニップルで穴を塞ぐことができます。ケーブルの直径に合わせて引き込み口を切って使用します。
材質	仕切りパネル：鋼板 ステップニップル：プラスチック(UL 94-HB)
表面	仕切りパネル：亜鉛メッキ
同梱品	ステップニップル(Ø 40 mm) 12個を含む
適用	エンクロージャータイプ: TS IT 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,200 mm
注記：	連結固定キット（外側用）TS 8800.490を使用して下さい。連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません。仕切り板取り付け前には既に装着済みのその他のパッキンを取り外さなくてはならない場合があります。
1パック	1個
純質量	33 kg
総質量	35 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002525

Features

ECLASS 8.0

27189234

製品説明

DK Partition, HxD: 2000x1200 mm, For TS, TS IT, solid, zinc-plated