Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7856.080 PSM コンセントモジュール

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7856.080 - PSM コンセントモジュール

各種モジュールを混在状態で、給電レールに差し込むことができます。

Features

品番	DK 7856.080
仕様	切り替え不可
製品説明	モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。給電レールには、電力が必要な機器への電源供給のため各種のコンセントモジュールをはめ込むだけで取り付けることができます。SchukoやIEC320等の各種モジュールは、どんな組み合わせでも給電レールに差し込むことができます。この作業は電気的な知識のない人でも、感電防止対策されたプラグアンドプレイシステムによって、簡単に行うことができます。
材質	プロファイル:アルミニウム、アルマイト処理 ソケットインサート:プラスチック (PA6 GF 30 V1)
長さ	250 mm
電源接続	WAGO WINSTA MIDI
給電回路ごとの相	単相
熱動過電流保護	_
定格電圧	110 V ∼ 230 V AC、50/60 Hz
定格電流 (最大)	16 A
必要なモジュールスロット(数)	1
寸法:	長さ: 250 mm
動作温度範囲	5 °C45 °C

© Rittal 2025

Features

湿度(結露無きこと)	595 %
ソケット	6 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13
1パック	1個
純質量	0.3
総質量	0.332
関税率番号	85369001
EAN	4028177402539
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Approvals

Approvals	IEC CB
	UR + C-UR (recognized)
	VDE
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 3