

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.240

PSM コンセントモジュール

State: 2026/07/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.240 - PSM コンセントモジュール

各種モジュールを混在状態で、給電レールに差し込むことができます。

Features

品番	DK 7856.240
仕様	切り替え不可
製品説明	モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。給電レールには、電力が必要な機器への電源供給のため各種のコンセントモジュールをはめ込むだけで取り付けることができます。SchukoやIEC320等の各種モジュールは、どんな組み合わせでも給電レールに差し込むことができます。この作業は電氣的な知識のない人でも、感電防止対策されたプラグアンドプレイシステムによって、簡単に行うことができます。
材質	プロファイル：アルミニウム、アルマイト処理 ソケットインサート：プラスチック (PA6 GF 30 V1)
長さ	250 mm
電源接続	WAGO WINSTA MIDI
給電回路ごとの相	単相
熱動過電流保護	-
定格電圧	110 V ~ 230 V AC、50/60 Hz
定格電流 (最大)	16 A
必要なモジュールスロット (数)	1
寸法：	長さ: 250 mm
動作温度範囲	5 °C...45 °C

Features

湿度(結露無きこと)	5...95 %
ソケット	4 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
1パック	1 個
純質量	0.337 kg
総質量	0.34 kg
関税率番号	85369001
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
製品説明	DK PSM Plus socket module, CEE 7/3 (type F), 4-way, red, non-switchable

Approvals

Approvals	IEC CB VDE
Explanations	CE適合宣言書