Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7856.321 PSM パワーレール

State: 2025/12/10 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7856.321 - PSM パワーレール

単相または三相の1つまたは2つの給電、差し込みモジュールの差し込み方向を変更することで 冗長対応。オプションとして、CMCIIIシステムとの組み合わせで、測定が可能になる。

Features

品番	DK 7856.321
仕様	3 m接続ケーブル付き(CEE/EN 60 309コネクター)
製品説明	モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。電力を必要とする機器へ電源供給する各種のコンセントモジュールは、給電レールにはめ込むだけで取り付けることができます。 この取付けは、給電レールが感電防止対策されていることにより、運用中でも行うことができます。
メリット	稼働中も、モジュールの後装着ができます。
仕様	各コンセントモジュールは差し込み方向により給電回路または冗長化給電回路の導電レールのどちらか1つの相に接続されます。 仕様によって、単相/3相構造、最大電流2x(3x16A/32A)。 3相冗長給電回路も可能。 この冗長給電回路は、導電レールの3相給電回路と完全に分離されています。 モジュールにはすべて過電流保護機能を備えることが可能で、電流が高くなった場合、該当するモジュールのみが給電が停止されます。他のモジュールは稼動状態を保ちます。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	CEE

© Rittal 2025 2

Features

Number RJ45 ports for sensor units max	2
数	1
給電回路ごとの相	単相
定格電流 (最大)	32 A
モジュラージャック (最多)	6
適用	エンクロージャータイプ: TS 8 TS IT VX IT 高さ: 2,000 mm
動作温度範囲	5 °C45 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
保管温度範囲	-20 °C60 °C
1パック	1個
純質量	5.338
総質量	5.619
関税率番号	85369001
EAN	4028177552906
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

Approvals

© Rittal 2025 3

Approvals

Approvals	IEC CB VDE
Explanations	

© Rittal 2025 4