

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.323

PSM パワーレール

State: 2026/06/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.323 - PSM パワーレール

単相または三相の1つまたは2つの給電、差し込みモジュールの差し込み方向を変更することで冗長対応。オプションとして、CMC III システムとの組み合わせで、測定が可能になる。

Features

品番	DK 7856.323
仕様	3 m接続ケーブル付き (CEE/EN 60 309コネクタ)
製品説明	モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。電力を必要とする機器へ電源供給する各種のコンセントモジュールは、給電レールにはめ込むだけで取り付けることができます。この取付けは、給電レールが感電防止対策されていることにより、運用中でも行うことができます。
メリット	稼働中も、モジュールの後装着ができます。
仕様	各コンセントモジュールは差し込み方向により給電回路または冗長化給電回路の導電レールのどちらか1つの相に接続されます。 仕様によって、単相/3相構造、最大電流 2 x(3 x 16 A/32 A)。 3相冗長給電回路も可能。 この冗長給電回路は、導電レールの3相給電回路と完全に分離されています。 モジュールにはすべて過電流保護機能を備えることが可能で、電流が高くなった場合、該当するモジュールのみが給電が停止されず、他のモジュールは稼働状態を保ちます。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	CEE

Features

Number RJ45 ports for sensor units max	6
数	1
給電回路ごとの相	三相
定格電流 (最大)	32 A
モジュージャック (最多)	6
適用	エンクロージャータイプ: TS 8 TS IT VX IT 高さ: 2,000 mm
動作温度範囲	5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
保管温度範囲	-20 °C...60 °C
1パック	1 個
純質量	6.284 kg
総質量	6.615 kg
関税率番号	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
製品説明	DK PSM busbar, 6-way, 3~, 32 A, Infeed: 1, For H: 2000 mm

Approvals

Approvals

Approvals

IEC CB

VDE