

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7857.009 UPSシステム

State: 2026/05/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7857.009 - UPSシステム

ABB UPS、IT インフラストラクチャーの電源をインテリジェントに監視します。

Features

品番	DK 7857.009
仕様	カテゴリ VFI-SS-111 のラックマウントモジュール型ダブルコンバージョンオンライン方式 UPS。
製品説明	パートナーである ABB 社の UPS システムは、機械的にも電氣的にも RiMatrix IT インフラストラクチャーシステムに理想的に組み入れられており、これらは、データセンターにおける電源サプライチェーンの中の必要不可欠なコンポーネントとしての役割を担っております。これらの装置は、電源障害や停電による影響を受けないようにします。
メリット	定義済みのスタンダードパッケージによる容易なプロジェクトプランニング。 高い省エネ効果。 メンテナンスをあまり必要とせず、長寿命 成長するITに段階的に投資することができる拡張性。 リターン DCIM ソフトウェア RiZone へのネットワークへ接続は、定義済みのドライバーにより、「プラグアンドプレイ」環境で行われます。
機能方法	それぞれのモジュールに割り当てられた独立型コントローラーとバッテリーストリング (オプション) による分散並列運転制御方式を採用。
同梱品	ベーシックモジュールおよびUPSモジュール、認証に基づいて取り付け UPS出力モジュール (設定に対応) を装備
オプション	標準バックアップ時間対応外付けバッテリーパック (拡張可能)

Features

UPS power range	ABB DPA TS 8、200kW まで ABB UPScale TS 8、120kW まで
Efficiency (output) from 50% load	95 %
UPS connection	三相式電源接続
注記：	選んだ型式に依存します。バッテリー無し
モニタリング	オプションのサーバー シャットダウン機能を備えた、SNMP ネットワークカード
1パック	1 個
関税率番号	85044095
ETIM 9	EC000382
ECLASS 8.0	27040690
製品説明	ABB の 三相仕様 UPS (無停電電源装置)、ダブルコンバージョン方式で最大 96% の効率を実現し、ラックあたり 10 kW から 200 kW までの出力クラスの中から選択できます。