

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

大型スウィングフレーム、トリムパネル付き

State: 2026/05/30 (Source: [www.rittal.com/jp-ja](http://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SR 7858.100 - 大型スウィングフレーム、トリムパネル付き 幅 800 mm のTS、VX SE 用

幅 800 mm のエンクロージャーへの実装用、22～45 U、トリムパネル付き、482.6 mm (19 インチ)ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。

## Features

品番	SR 7858.100
仕様	重量機器仕様、19インチ 機器取り付け面は片寄せ (偏心)
製品説明	19インチコンポーネントの取り付け用。
材質	鋼板製
表面	フレーム：亜鉛メッキ トリムパネル、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	ダブルビットロックインサート付きロッドロックシステムを含む 固定するための材料 エンクロージャー高さ 2000 mm 用の取り付けキットを含む
開口角	130°
取り付けについてのご注意	実装状況によって、TS システムセクション 23 x 73 mm あるいは TS システムセクション 17 x 73 mm が必要になります
注記：	その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。 高さ 1800 mm あるいは 2200 mm の2枚ドア TS、SE エンクロージャーには、ロックとの衝突を避けるために一回り小さなスウィングフレームを取り付けて下さい。
耐荷重(静荷重)	350 kg

# Features

---

適用	エンクロージャータイプ: TS VX SE 幅: = 800 mm 高さ: = 2,000 mm
高さ単位(ユニット)	40 U
適用エンクロージャータイプ	TS VX SE
1パック	1 個
純質量	24.757 kg
総質量	26.06 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK 大型スウィングフレーム、片寄せ、トリムパネル付き、WH: 800x2000 mm、40 U、TS、SE 用