


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7858.160**

**ケーブルクランプレール、奥行き調整式**

State: 2026/03/15 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7858.160 - ケーブルクランプレール、奥行き調整式

## TS、TE用

TSと19インチのマウンティングフレーム用。2枚の19インチマウンティングフレーム間の固定間隔に、長さを柔軟に合わせることができます。



## Features

品番	DK 7858.160
製品説明	TSおよびTS ITのプロファイルレール間、エンクロージャーの奥行き方向に使用できます。
用途	<p>エンクロージャーフレームにそっての配線および張力緩和用。ケーブルは、ケーブルタイまたは面ファスナーを使って、クランプレールに取り付けることができます。</p> <p>ケーブルクランプレールは、19インチ機器取り付け面の背面に横向きに直接取り付ける、あるいは、2つの機器取り付け面の間に、奥行き方向に掛金式で取り付けることができます。ねじ留めすると、更にしっかりと固定できます。</p> <p>レールの奥行きが変更可能なため、2つの19インチ機器取り付け面間の既設の固定間隔に自在に合わせることができます。</p>
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	固定用付属品を含む

# Features

取り付け面間隔	325 - 575 mm
注記：	取り付け寸法 + 152 mm = 19インチ取り付け面間距離
1パック	4 個
純質量	1 kg
総質量	1.104 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	DK Cable clamp rail, depth-variable, distance between levels: 325-575 mm