

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.222

PSM コンセントモジュール

State: 2025/12/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.222 - PSM コンセントモジュール

各種モジュールを混在状態で、給電レールに差し込むことができます。



Features

品番	DK 7859.222
仕様	スイッチ付き、アウトプットごとの個別電流測定付き
製品説明	モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。給電レールには、電力が必要な機器への電源供給のため各種のコンセントモジュールをはめ込むだけで取り付けることができます。SchukoやIEC320等の各種モジュールは、どんな組み合わせでも給電レールに差し込むことができます。この作業は電氣的な知識のない人でも、感電防止対策されたプラグアンドプレイ システムによって、簡単に行うことができます。
材質	プロファイル：アルミニウム、アルマイト処理 ソケットインサート：プラスチック (PA6 GF 30 V1)
長さ	250 mm
熱動過電流保護	各コンセントモジュール
定格電圧	110 V ~ 230 V AC、50/60 Hz
定格電流 (最大)	16 A
必要なモジュールスロット (数)	2

Features

寸法：	長さ: 250 mm
動作温度範囲	5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
ソケット	8 x 電気機器コネクタ- (ソケット型) C13
1パック	1 個
純質量	1.039
総質量	1.08
関税率番号	85369001
EAN	4028177617223
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------