

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.102

ネットワークラック TX ケーブル ネット

State: 2026/01/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.102 - ネットワークラック TX ケーブルネット 通 気型ドア付き

ケーブルマネジメントの新しいレベル：TX ケーブルネットは、長年の経験と、機能性や品質の面で求められるすべての要件を融合した IT ラックです。独自の実装がしやすいようにセットアップされています。



Features

品番	TX 7888.102
仕様	第1世代 通気型 サイドパネルなし
メリット	新しいトップパネルのコンセプト：全奥行き方向を配線に利用可能であること、ファンモジュールの組み込みが可能であること 個別カスタマイズのための効率的なフレームコンセプト 楽なアクセス：サイドパネルとドアの取り付けや取り外しが簡単なため、ハウジングエリア内への素早いアクセスが可能になります 通気型ドアは、アクティブおよびパッシブなネットワークコンポーネントの設置を可能にします ドアヒンジ位置変更可能 個別の内装を実現する広範囲のアクセサリー類

Features

材質	トップパネル：鋼板、1.5 mm エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板製、1.2 mm 19インチ マウンティングレール：鋼板製、2 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り フラットパーツ：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	通気型ドア(フロント側)と標準ドア(リア側)付きのエンクロージャー ¹ エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き トップパネル、溶接されているため取り外し不可、サイドにあるケーブル引き込み口に「ウォーターフォール コンセプト」を採用、ファンプレート用の切り抜き付き(塞ぎ板付き) 482.6 mm(19インチ)マウンティングレールを2本、前と後 鋼板製フロントドア、通気型、130°ヒンジ付き 鋼板製リアドア、通気型、1枚型、130°ヒンジ付き フロント&リアにロック：デザインハンドル、安全ロック3524 EE付き IPPCパレット
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
取り付け面間隔(出荷時の状態において)	645 mm
仕様	サイドパネルなし
Design doors	通気型
耐荷重	5000 N
基材	鋼板製

Features

1パック	1 個
純質量	78
総質量	88
関税率番号	94032080
EAN	4028177965560
E-Number Sweden	E7238491
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書