

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.390

TE 8000 ネットワークラック

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.390 - TE 8000 ネットワークラック

透視ドア付き TE 8000 IT ラック、独自の内部実装用にセットアップ済み。

Features

品番	TE 7888.390
仕様	サイドパネル付き
メリット	本体フレームがありません 優れたアクセス性 分解可能なので格納も簡単 ドアヒンジ位置変更可能
材質	鋼板製 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm
表面	マウントフレーム、電着浸漬下塗り フラットパーツ：静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	RAL 7035
同梱品	自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能 透視ドア (フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全ロック 3524 E を含む 鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む 最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合わせが可能) トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む) レベル調整脚 M10：4 個 (付属品) トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm)：4 本 (付属品) サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 E を含む

Features

寸法：	幅: 600 mm 高さ: 600 mm 奥行: 600 mm
高さ単位(ユニット)	11 U
高さ単位(ユニット)	11 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	30 mm / 30 mm /
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	495 mm
耐荷重	4,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 20
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	35 kg
総質量	36.06 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x600x600 mm, 11 U, With glazed door

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------