

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.430

## TE 8000 ネットワークラック

State: 2026/06/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.430 - TE 8000 ネットワークラック

透視ドア付き TE 8000 IT ラック、独自の内部実装用にセットアップ済み。

## Features

|                |  |
|----------------|--|
| 品番             | TE 7888.430  |
| 仕様             | サイドパネル付き   |
| メリット           | 本体フレームがありません<br>優れたアクセス性<br>分解可能なので格納も簡単<br>ドアヒンジ位置変更可能  |
| 材質             | 鋼板製<br>透視ドア：単層安全ガラス、3 mm   |
| 表面             | マウントフレーム、電着浸漬下塗り<br>フラットパーツ：静電粉体塗装   |
| General colour | RAL 7035   |
| 塗装色            | RAL 7035   |
| 同梱品            | 自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能<br>透視ドア (フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全ロック 3524 E を含む<br>鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む<br>最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合わせが可能)<br>トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む)<br>レベル調整脚 M10：4 個 (付属品)<br>トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm)：4 本 (付属品)<br>サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 E を含む |

# Features

---

|   |  |
|---|--|
| 寸法：                                     | 幅: 600 mm<br>高さ: 1,200 mm<br>奥行: 600 mm                                    |
| 高さ単位(ユニット)                              | 24 U   |
| 高さ単位(ユニット)                              | 24 U   |
| 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側) | 30 mm / 30 mm /  |
| 取り付け面間隔 (出荷時の状態において)                    | 495 mm   |
| 耐荷重                                     | 4,000 N  |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠                      | IP 20  |
| 基材                                      | 鋼板製  |
| 1パック                                    | 1 個  |
| 純質量                                     | 54 kg  |
| 総質量                                     | 56 kg  |
| 関税率番号                                   | 94032080   |
| ETIM 9                                  | EC002499   |
| ECLASS 8.0                              | 27180207   |
| 製品説明                                    | TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U, With glazed door |

# Approvals

---

|              |         |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|