

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.500

TE 8000 ネットワークラック

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.500 - TE 8000 ネットワークラック

透視ドア付き TE 8000 IT ラック、独自の内部実装用にセットアップ済み。

Features

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番 | TE 7888.500 |
| 仕様 | サイドパネル付き |
| メリット | 本体フレームがありません 優れたアクセス性 分解可能なので格納も簡単 ドアヒンジ位置変更可能 |
| 材質 | 鋼板製 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm |
| 表面 | マウントフレーム、電着浸漬下塗り フラットパーツ：静電粉体塗装 |
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | 自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能 透視ドア (フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全 ロック 3524 E を含む 鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む 最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合わせが可能) トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー 付きカットアウトを含む) レベル調整脚 M10：4 個 (付属品) トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm)：4 本 (付属 品) サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 E を含む |

Features

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm |
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |
| 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側) | 30 mm / 30 mm / |
| 取り付け面間隔 (出荷時の状態において) | 495 mm |
| 耐荷重 | 4,000 N |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 20 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 82.5 kg |
| 総質量 | 83 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 製品説明 | TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, With glazed door |

Approvals

| | |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|