

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.510

## TE 8000 ネットワークラック

State: 2026/05/31 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.510 - TE 8000 ネットワークラック

透視ドア付き TE 8000 IT ラック、独自の内部実装用にセットアップ済み。

## Features

品番	TE 7888.510
仕様	サイドパネル付き
メリット	本体フレームがありません 優れたアクセス性 分解可能なので格納も簡単 ドアヒンジ位置変更可能
材質	鋼板製 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm
表面	マウントフレーム、電着浸漬下塗り フラットパーツ：静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	RAL 7035
同梱品	自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能 透視ドア (フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全 ロック 3524 E を含む 鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む 最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合わせが可能) トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー 付きカットアウトを含む) レベル調整脚 M10：4 個 (付属品) トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm)：4 本 (付属 品) サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 E を含む

# Features

---

寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ単位(ユニット)	42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	130 mm / 130 mm /
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	495 mm
耐荷重	4,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 20
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	88.5 kg
総質量	96.5 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x800 mm, 42 U, With glazed door

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------