Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TE 7888.532 TE 8000 ネットワークラック

State: 2025/12/15 (Source: rittal.com/jp-ja)



TE 7888.532 - TE 8000 ネットワークラック

透視ドア付き TE 8000 IT ラック、独自の内部実装用にセットアップ済み。

Features

品番	TE 7888.532
仕様	サイドパネルなし
メリット	本体フレームがありません
	優れたアクセス性
	分解可能なので格納も簡単
	ドアヒンジ位置変更可能
材質	鋼板製
	透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
表面	マウントフレーム、電着浸漬下塗り
	フラットパーツ:静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	RAL 7035
同梱品	自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能
	透視ドア (フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全
	ロック 3524 E を含む
	鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む
	最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネ
	ルとの組み合せが可能)
	トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー
	付きカットアウトを含む)
	レベル調整脚 M10:4 個 (付属品)
	トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm):4 本 (付属
	品)
	連結キット

© Rittal 2025

Features

寸法:	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ単位(ユニット)	42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業 空間を十分に確保 (フロント側 / リ ア側)	130 mm / 130 mm /
取り付け面間隔(出荷時の状態において)	495 mm
耐荷重	4,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 20
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	90.25
総質量	93
EAN	4028177801479
E-Number Sweden	E7282503
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025