

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.532

## TE 8000 ネットワークラック

State: 2026/02/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TE 7888.532 - TE 8000 ネットワークラック

透視ドア付き TE 8000 IT ラック、独自の内部実装用にセットアップ済み。

## Features

品番	TE 7888.532
仕様	サイドパネルなし
メリット	本体フレームがありません 優れたアクセス性 分解可能なので格納も簡単 ドアヒンジ位置変更可能
材質	鋼板製 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm
表面	マウントフレーム、電着浸漬下塗り フラットパーツ：静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	RAL 7035
同梱品	自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能 透視ドア(フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全ロック3524 Eを含む 鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック3524 Eを含む 最大限のカットアウト付きベースフレーム(各種のモジュールパネルとの組み合せが可能) トップパネル(ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む) レベル調整脚M10:4個(付属品) トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト(20 mm):4本(付属品) 連結キット

# Features

---

寸法 :	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ単位(ユニット)	42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業 空間を十分に確保 (フロント側 / リ ア側)	130 mm / 130 mm /
取り付け面間隔 (出荷時の状態に おいて)	495 mm
耐荷重	4,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 20
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	90.25
総質量	93
EAN	4028177801479
E-Number Sweden	E7282503
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approvals

---

Explanations CE適合宣言書