

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.875

## TE 8000 ネットワークラック

State: 2026/06/29 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.875 - TE 8000 ネットワークラック 通気型

奥行可変式 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム付きの分解可能な IT ラックシステム。

## Features

品番	TE 7888.875
メリット	本体フレームがありません 優れたアクセス性 分解可能なので格納も簡単 ドアヒンジ位置変更可能
材質	鋼板製
表面	マウントフレーム、電着浸漬下塗り フラットパーツ：静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	RAL 7035
同梱品	自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能 鋼板ドア、通気型 (パンチングメタル部の開口率 > 67%)、フロント側は、デザインハンドル、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E 付き 鋼板ドア、通気型(パンチングメタル部の開口率 > 67%)、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E 付き 最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合わせが可能) トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む) レベル調整脚 M10 : 4 個 (付属品) トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm) : 4 本 (付属品) サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 Eを含む

# Features

---

寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	24 U
高さ単位(ユニット)	24 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	80 mm / 130 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	745 mm
耐荷重	7,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 20
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	69 kg
総質量	70 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x1200x1000 mm, 24 U, vented

# Approvals

---

Explanations CE適合宣言書