

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940

ディストリビューションラック

State: 2026/02/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - ディストリビューションラック TE 8000 オープン

組み立ておよび設置の際に、すべて方向からのアクセスが容易になるように。

Features

品番	TE 7888.940
メリット	すべて方向からアクセス可能であるため、組み立ておよび設置作業が楽になります オープンデザインなので通気性も抜群 ラックレール間のピッチは無断階で調整可能です
材質	鋼板製
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	RAL 7035
同梱品	前後に19インチ取り付け面付きの、自立式マウントフレーム ケーブルオーガナイザー取り付け用トップパネル オープンベースフレーム (幅方向への実装用システムセクション2本付き) レベル調整脚 M10：4 個 (付属品) ブラシストリップ (リア側横向き) 付きトップパネル
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ単位(ユニット)	42 U

Features

19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	80 mm / 130 mm
取り付け面間隔（出荷時の状態において）	745 mm
耐荷重	7,000 N
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	33 kg
総質量	35 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
製品説明	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, open