

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.131

# PDU インターナショナル、タイプ basic

State: 2026/03/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.131 - PDU インターナショナル、タイプ basic

様々な仕様の ITラック分電ユニット。入力側は CEE プラグ (16 A / 32 A)、出力側は C13 と C19。配電出力は、3.7 kW ~ 22 kW。

## Features

品番	DK 7955.131
仕様	PDU ベーシック
製品説明	安定でコンパクトなIT環境用の必要最小限の配電機器。コンパクトなPDUにより、どのIT ラックにも簡単にプロフェッショナルな電源供給を施すことが可能。さらに、TS ITラックの場合は、工具不要の実装が可能です。コンパクトな形は取り付けを容易にします。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
寸法：	幅: 44 mm 奥行: 62 mm 長さ: 845 mm
コンセントの数および型式	18 x C13 / 3 x C19
ソケット	18 x 電気機器コネクタ(ソケット型) C13 3 x 電気機器コネクタ(ソケット型) C19
定格電流 (最大)	16 A
給電	数: 1 給電回路ごとの相: 三相
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	CEE
ガイドライン	EMC ガイドライン 2014/30/EU 低電圧指令 2014/35/EU

# Features

規格：	EN 60950-1
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	10...95 %
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
適用	エンクロージャータイプ: TS IT: ≥ 1,200 mm
1パック	1 個
純質量	3.245 kg
総質量	3.445 kg
関税率番号	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
製品説明	DK PDU international, basic version, Compact basic power distributor, WLD: 44x845x62 mm, 18xC13, 3xC19, black, CEE, 3~, 16 A