

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



DK 7955.201

PDU インターナショナル、タイプ  
metered

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7955.201 - PDU インターナショナル、タイプ metered

各相もしくは給電単位での電力測定機能付きのコンパクトな分電ユニット。各相もしくは給電側電力測定機能付きのコンパクトな分電ユニット。ITラック 1台全体の必要電力がすぐに把握できます。配電出力は最大 22 kW。

## Features

品番	DK 7955.201
仕様	PDU、メジャード
製品説明	各相の電力測定により IT ラック 1 台全体の要求電力が分かります。コンパクトな PDU により、どの IT ラックにも簡単にプロフェッショナルな配電装備を施すことが可能。コンパクトな形状で取り付けを容易にします - TS IT ラックの場合は、工具不要の実装が可能。OLED (有機EL) ディスプレイがエネルギー消費量を表示します。組み込まれているウェブサーバーによりダイレクトにネットワークに接続でき、広範囲のユーザー管理が可能です。冗長電源はすべての相からに加え、既存の PoE ネットワークによっても実現されます。PDU は広範囲のモニタリング機能を提供します。高い信頼性は、1% の測定精度によって保証されます。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
寸法：	幅: 44 mm 奥行: 62 mm 長さ: 710 mm
コンセントの数および型式	12 x C13
ソケット	12 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13
定格電流 (最大)	16 A

# Features

給電	数: 1 給電回路ごとの相: 単相
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	C20
ガイドライン	EMC ガイドライン 2014/30/EU 低電圧指令 2014/35/EU
規格 :	EN 60950-1
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	10...95 %
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
適用	エンクロージャータイプ: TS IT: ≥ 1,200 mm
1パック	1 個
純質量	1.9
総質量	3
関税率番号	85366990
EAN	4028177685277
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604