

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.510

## PDU UK、タイプ basic

State: 2025/08/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.510 - PDU UK、タイプ basic

このコンパクトデザインは、TS IT ネットワークラックおよびサーバーラック内の 0Uスペースへのクイックアセンブリーを可能にします。入力側は CEE プラグ (16 A / 32 A)、出力側は BS 1363 (UK)。配電出力は、3.7 kW ~ 22 kW 間。

## Features

品番	DK 7955.510
製品説明	安定でコンパクトなIT環境用の必要最小限の配電機器。コンパクトな PDU により、どの IT ラックにも簡単にプロフェッショナルな電源供給を施すことが可能。さらに、TS IT ラックの場合は、工具不要の実装が可能です。コンパクトな形は、取り付けを容易にします。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
寸法：	幅: 44 mm 奥行: 62 mm 長さ: 440 mm
コンセントの数および型式	6 x C13 / 1 x C19
ソケット	6 x GB (タイプG、BS 1363)
定格電流 (最大)	13 A
給電	数: 1 給電回路ごとの相: 単相
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	UK
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	10...95 %

# Features

---

保管温度範囲	-25 °C...70 °C
適用	エンクロージャータイプ: TS IT: ≤ 800 mm
1パック	1 個
純質量	1.24
総質量	1.42
関税率番号	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604