

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7955.540**

**PDU インターナショナル、タイプ  
managed**

State: 2025/08/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.540 - PDU インターナショナル、タイプ managed

CMC III または PDU マネージドと併用するための CANバスインターフェース付きインテリジェント PDU。各出力のスイッチング機能およびエネルギー消費データ収集機能付き。入力側は CEE プラグ (16 A / 32 A)、出力側は BS 1363 (UK)。配電出力は、3.7 kW ~ 22 kW 間。

## Features

品番	DK 7955.540
製品説明	ハイエンド IT ラックと、個々の出力ソケット (コンセント) の消費電力測定機能と監視機能の伴う配電。コンパクトな PDU により、どの IT ラックにも簡単にプロフェッショナルな電源供給を施すことが可能。さらに、TS IT ラックの場合は、工具不要の実装が可能です。コンパクトな形は、取り付けを容易にします。双安定リレーおよび OLED (有機EL) ディスプレイの使用により、PDU の消費電力はわずかです。組み込まれているウェブサーバーによりダイレクトにネットワークに接続でき、広範囲のユーザー管理が可能です。冗長電源はすべての相からに加え、既存の PoE ネットワークによっても実現されます。PDU は広範囲のマネジメントおよびモニタリング機能を提供します。高い信頼性は、1%の測定精度によって保証されます。PDU にはスレーブ PDU を接続するための CANバスインターフェースが備わっています。最大4つの CMC III センサー (温度、湿度、アクセス、破壊行為) を使用しての周囲モニタリングも可能です。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
寸法：	幅: 44 mm 奥行: 85 mm 長さ: 1,280 mm
コンセントの数および型式	16 x BS 1363

# Features

ソケット	16 x GB (タイプG、BS 1363)
定格電流 (最大)	13 A
給電	数: 1 給電回路ごとの相: 単相
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	UK
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	10...95 %
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
適用	エンクロージャータイプ: TS IT: ≤ 1,800 mm
1パック	1 個
関税率番号	85369095
EAN	4028177685123
ECLASS 8.0	27142604