

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7963.410

## シャシーガイド

State: 2026/06/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7963.410 - シャシーガイド TE 用

前後の架装面間のTSネットワークエンクロージャー用、重いインチ単位の組み込み部品の支持用。

## Features

品番	DK 7963.410
製品説明	フロント側およびリア側の19インチ取り付け面の間に取り付けます。インチ仕様の重量のある機器をサポートします。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	800 N
耐荷領域	幅: 85 mm 奥行: 424 mm
適用	エンクロージャータイプ: TE 8000 EL
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック	2 個
純質量	2.08 kg
総質量	2.28 kg
関税率番号	73269098

# Features

---

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK Slide rail, support surface WxD: 85x424 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 495 mm, For TE

---