

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7963.610

## シャシーガイド

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7963.610 - シャシーガイド TE 用

前後の架装面間のTSネットワークエンクロージャー用、重いインチ単位の組み込み部品の支持用。

## Features

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 品番                               | DK 7963.610  |
| 製品説明                             | フロント側およびリア側の19インチ取り付け面の間に取り付けます。インチ仕様の重量のある機器をサポートします。               |
| 材質                               | 鋼板製  |
| 表面                               | 亜鉛めっき  |
| 同梱品                              | 取り付け部品を含む  |
| Distance between mounting levels | 695 mm   |
| Load capacity static             | 800 N  |
| 耐荷領域                             | 幅: 85 mm<br>奥行: 624 mm   |
| 適用                               | エンクロージャータイプ: TE 8000   |
| 取り付け可能寸法                         | Installation depth for components: 482.6 mm<br>取り付け可能幅、コンポーネント用: 19" |
| 1パック                             | 2 個  |
| 純質量                              | 3.066 kg   |
| 総質量                              | 3.266 kg   |
| 関税率番号                            | 73269098   |
| ETIM 9                           | EC002620   |

# Features

---

ECLASS 8.0

27189261

---

製品説明

DK Slide rail, support surface WxD: 85x624 mm, 80 kg, static,  
distance between levels:: 695 mm, For TE