Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.615
PDU local metered

State: 2025/07/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

DK 7979.615 - PDU local metered

消費データのローカル測定機能を備えたハイエンド分電ユニット - 最新のサーバーラックやコロケーションデータセンターでの使用に最適です。

Features

品番	DK 7979.615
仕様	青
製品説明	ローカル電力測定機能付き PDU には、１相ごとに１つのディスプレイ (合計２つのディスプレイ) が装備されており、コロケーションデータセンターにおける各相の利用率の改善を可能にします。
メリット	電流 (A)、有効電力 (kW)、電圧 (V)、周波数 (Hz)、エネルギー (kWh)、位相角 (°) の統合測定 測定精度 ± 2 %
仕様	フォルトトレラント PDU 電源、すべての相で冗長性を有します 接続ケーブル、プラグ付き、3 m、H05VV-F3G4 mm² 電圧 V、電流 A、周波数 Hz LCD ディスプレイ
機能方法	各位相もしくは給電の測定
材質	アルミ製、塗装済み、青、RAL 5010 近似色 カバー：プラスチック製 PA 6 GF30、黒、RAL 9005 近似色
同梱品	PDU、ローカル測定機能付き、32 A、単相、青 アングルブラケット：2 個
Measurement functions, description	各位相もしくは給電の測定
寸法：	幅: 44 mm 奥行: 47 mm 長さ: 1,308 mm

Features

コンセントの数および型式	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19
ソケット	24 x C 13 6 x C 19 極数 2、アース接点付き、黒色
定格電圧	230 V、50 Hz/60 Hz
定格電流 (最大)	32 A
定格出力	7.4 kW
給電	数: 1 給電回路ごとの相: 単相
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	CEE
ガイドライン	EMC 指令 2014/30/EU 低電圧指令 2014/35/EU
動作温度範囲	5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
保管温度範囲	-5 °C...60 °C
適用	エンクロージャータイプ: VX IT エンクロー ジャーフレー ム: ≥ 1,800 mm エンクロージャータイプ: TX Colocation Rack: ≥ 1,800 mm
1パック	1 個
純質量	3.5
総質量	3.5
関税率番号	85366990

Features

EAN	4028177976269
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606