


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

ファン増設キット

State: 2026/05/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - ファン増設キット VX IT, TS IT 用

回転速度コントローラー内蔵のファン増設キット。ファンモジュール 5503.010、5503.020 および 5503.025 に後付けできます。

Features

品番	SK 7990.000
仕様	トップパネルなし
製品説明	回転速度コントローラー内蔵のファン増設キット。ファンモジュール 5503.xxx に使用できます。
メリット	連結処理が完了した状態での納品 特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コントロールを実現 世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット
材質	プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	ファン 保護グリル 取り付け部品を含む 配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
風量 (稼働時)	150 m ³ /h
定格電圧	24 V (DC)
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.32 A 60 Hz の場合: 0.32 A

Features

寸法：	幅: 119 mm 高さ: 25 mm 奥行: 119 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
回転速度	100 %
注記：	逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 150 m ³ /h に低下します
音圧レベル (稼働時)	44 dB(A)
動作温度範囲	5 °C...55 °C
定格出力	7.7 W
1パック	1 個
純質量	0.3 kg
総質量	0.308 kg
関税率番号	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
製品説明	SK ファン増設キット、回転速度制御機能付き、無障害フロー 192 m ³ /h、ファンモジュール用、幅x高さx奥行：119x25x119 mm、RAL 9005

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------