

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.126

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/04/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.126 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

BMW 株式会社 コンツェルン スタンダード

BMW 株式会社のすべてのコンポーネント工場および乗用車工場で有効です。組立テクノロジー (TMO) 用の、高さ 200 mm のベースを備えた VX25 エンクロージャー。

Features

品番	VX 7993.126
製品説明	BMW 株式会社のすべてのコンポーネント工場および乗用車工場 で有効です。組立テクノロジー (TMO) 用の、高さ 200 mm のベース を備えた VX25 エンクロージャー。
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉 体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	<p>ドアには、180° ヒンジ 8618.330 取り付けてあります</p> <p>ドアには、シリンダー錠 8618.250 用クイックハンドルが取り付けられてあり、ダブルビットロックインサート 7993.200 用のアダプターキットが組み込まれています</p> <p>ベース高さ：200 mm、コーナーピースとベース前後部 8660.02X で構成されています、ベース トリムパネルの高さ、前面は 2 x 100 mm、後面は 1 x 200 mm</p> <p>亜鉛めっきのマウンティングプレート付き、最後のピッチ穴の最後位置に設置</p> <p>フロントの上部に LED システム照明灯 2500.220、24 V を設置。電源ケーブル 2500.410 付き、ドアスイッチ 2500.460 は取り付けられています</p>
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
高さ、ベース含む	2,200 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	499 mm x 1,896 mm
ドアの数	1
1パック	1 個
関税率番号	94032080