

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 7993.166

KX バスボックス

State: 2026/04/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 7993.166 - KX バスボックス 仕様による

モジュールボックス。透視窓およびダブルビットロック付きのヒンジ式ドア付き。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。

Features

品番	KX 7993.166
製品説明	KX ベースのバスボックス。頑丈な鋼板製、本体は一枚板を折り曲げての溶接加工品、開口部周囲に保護溝を形成、ウォールブラケット用のバーリング加工された穴を背面に加工、ヒンジはカバーの下部に配置、透視窓付き、カバー内側周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布、ハウジング内およびカバーに保護接地導線の接続箇所を加工(カバーにはU形アングルを使用)。
仕様	カバーの開角度は、黒い保持ロープ(長さ 425 mm)によって、約 90°に制限されます
材質	エンクロージャー：鋼板 カバー：鋼板、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 透視窓：ポリカーボネート、厚さ 4 mm
表面	エンクロージャーとカバー：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	<p>カバーには透視窓が裏から貼りつけられている切り抜きがあり、上部には3 mmのダブルビットインサートを備えた2つのカムロック、下部にはヒンジが取り付けられています</p> <p>ハウジングボトムにグラウンドプレートはないが、3つの隣接する開口部(幅x奥行)112.0 x 36.0 mmがある。それぞれにØ 5.5 mmの取り付け穴が4つ、ハウジングの後端から切り欠きの後端まで35.0 mm、ハウジングの左端から左側開口部の左端まで80.0 mm、ハウジングの右端から右側開口部の右端まで108.0 mm、間にある開口部の位置は他の2つの開口部の中央。さらに2つのØ 20.5 mmの穴があり、穴の中心からハウジングの右端まで30.0 mm、穴の中心からハウジングの後端までそれぞれ50.0と80.0 mm</p> <p>マウンティングプレート</p> <p>マウントレール TH 35 x 7.5 mm およびケーブルダクトがマウンティングプレートに取り付けてあります</p> <p>保持ロープ、黒、長さ549 mm (単体で同梱)</p> <p>ガラス用透視フィルム、粘着式、DIN A4 (単体で同梱)</p>
Protection category NEMA	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 300 mm 奥行: 155 mm
可視面積	透視窓幅: 487.5 mm 透視窓高さ: 190.5 mm
Number hinges	2
1パック	1個
純質量	9.7 kg
総質量	9.96 kg
関税率番号	84879059