

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7993.226

# エネルギー ディストリビューター 24 V DC

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.226 - エネルギー ディストリビューター 24 V DC

## 仕様による

24 V DC 給電用分散型エネルギーディストリビューター。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。

## Features

品番	AX 7993.226
製品説明	AX 1039.000 ベースのコンパクトエンクロージャー頑丈な鋼板製、本体は一枚板を折り曲げての溶接加工品、ドア開口部周囲に保護溝を形成、ウォールブラケット用のバーリング加工された穴を背面に加工。ハウジングボトムは、鋼板製グラウンドプレート付き。ドアには発泡ポリウレタンパッキンを塗布、保護接地導線の接続箇所が加工されている縦方向の穴付きドアフランジが両サイドに取り付けられている、ヒンジはねじ留め式。マウンティングプレート：アース用の鍵穴付き、寸法プリント付き、リング溶接ナットで固定。
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035

# Features

---

同梱品	<p>ドアの右側には、180° ヒンジが取り付けられています</p> <p>それぞれに Ø 5.5 mm の取り付け穴が 4 つ付いている開口部 (幅x奥行) 112 x 36 mm が 2 つあるグランドプレート</p> <p>グランドプレートには Ø 16.5 mm x 2、Ø 20.5 mm x 2、Ø 25.5 mm x 1 の穴が加工されています</p> <p>4 x 壁との距離 40 mm 用ウォールブラケット (単体で同梱)</p> <p>マウンティングプレートの下部には 75 x 75 mm、長さ 420 mm のケーブルダクトが水平方向に、マウンティングプレートの上部には 40 x 40 mm、長さ 420 mm のケーブルダクトが水平方向にそれぞれ取り付けられていて、水平方向のケーブルダクトは、垂直方向に取り付けられている 1 つの 25 x 40 mm、長さ 175 mm のケーブルダクトとつながっている</p> <p>サポートレール TH35/7.5(DINレール) が 2 本、マウンティングプレート上に水平方向に取り付けられている、サポートレールの長さは、左側は 107 mm、右側は 437 mm</p> <p>プラスチック製レバーハンドル 2577.010 およびキー VW-E1 (単体で同梱)</p>
用途	米国の工場を除く世界中のフォルクスワーゲン・グループの工場向け
注記：	<p>BV 1.09 § 1.1.2 に従い、機械に取り付けてあるロックは、原則的にキーなしで出荷されます。サプライヤーの社内におけるニーズのためには、必要とされるシリンダーキー、品番 2532.002 を別途注文することができます。</p> <p>証明書 No.20190301 - E76083 に準拠した UL 認証。UL タイプレーティング 1、12 用に準備認証は、出荷時の空のハウジングに限定されます。ハウジングの開口部は、タイプレーティングの仕様に合うように、お客様に塞いでいただく必要があります</p>
保護等級、NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66

# Features

---

寸法：	幅: 600 mm
	高さ: 380 mm
	奥行: 210 mm

---

1パック	1個
------	----

---

関税率番号	94032080
-------	----------