

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.517

# VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/04/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.517 - VX25 連結型エンクロージャーシステム 米 国内工場の仕様に基づく

グループエンクロージャー、高さ 200 mm ベースを含む、マウンティングプレート無し。ケーブリングシステムを実装するために使用します。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。

## Features

品番	VX 7993.517
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ グラウンドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

# Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア トップパネル リアパネル ロック：ダブルビットNo.5/3 mm マウンティングプレート無し ベース、高さ 200 mm、次のパーツで構成されています：鋼板製の 4つのベースコーナーピース、前後面は密閉型トリムパネル 8640.02X、側面は密閉型トリムパネル 8640.043 トップパネル、サイドパネルおよびグラウンドプレートの等電位化 は、取り付けの際に導電エレメントによって自動的に実施されます ドアの上部には、エンクロージャーフレームにインサートナットで アースしてある EMC 平編ストラップ 2412.316 取り付けられています E1 ロック付きのクイックハンドル 8618.240、キー無しで納品され ます (単体で同梱) 床面固定用ブラケット 8660.100 (単体で同梱) 2個 LED システム照明灯 2500.300、100 V ~ 240 V、単相、50 Hz / 60 Hz、コンセント無し、前方上部に取り付け済み 鋼板製ドア、1枚型、密閉型、ドアヒンジ右側、180° ヒンジ付き グラウンドプレート (亜鉛めっき)、3分割型、ブラシストリップ付き ケーブル引き込み用カットアウト付き
ドアの数	2
基材	鋼板製
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
高さ、ベース含む	2,200 mm
ロックの仕様	3点ロックシステム VW キー E1付き
1パック	1 個

# Features

---

純質量	113.6 kg
総質量	118.6 kg
関税率番号	94032080

---