

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.810

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/04/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.810 - VX25 連結型エンクロージャーシステム 仕様による

グループエンクロージャー、高さ 200 mm ベースを含む、マウンティングプレート無し。ケーブリングシステムを実装するために使用します。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。

Features

品番	VX 7993.810
製品説明	対称型で頑丈なプロファイル フレーム構造は、水平方向および垂直方向のすべてのプロファイル レベルで、25 mm の DIN ピッチパターンで穴加工が施されている圧延中空プロファイルで構成されています。省スペース内部実装を実現するための2つの機器取り付け面を持つプロファイル (フレーム)、同一のシステムセクションをエンクロージャーの垂直および水平のプロファイル (フレーム) に取り付け可能、機器取り付け面は外部からもアクセス可能。ボトムが強化されているため、安定性のある床面への固定を実現。少ないパーツで、全方向への簡単で丈夫な連結が可能。取り付け済みのグラウンドプレートは3分割型で取り外し可能。グラウンドプレートを固定する際に、自動的に等電位化されます。ドアには発泡式のパッキンが塗布されていて、ロッドロックが装備されています。
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm ベース前後部：鋼板

Features

表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り フラットパーツ：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装 グラウンドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	エンクロージャーフレーム、トップパネル、リアパネル、ドア： RAL 7035 ベース：RAL 9005
同梱品	エンクロージャーフレーム ドア トップパネル リアパネル ロック：ダブルビットNo.5/3 mm マウンティングプレート無し ベース、高さ 200 mm、次のパーツで構成されています：鋼板製の 4つのベースコーナーピース、前後面は密閉型トリムパネル 8640.02X、側面は密閉型トリムパネル 8640.043 トップパネル、サイドパネルおよびグラウンドプレートの等電位化 は、取り付けの際に導電エレメントによって自動的に実施されます ドアの上部には、エンクロージャーフレームにインサートナットで アースしてある EMC 平編ストラップ 2412.316 取り付けられています E1 ロック付きのクイックハンドル 8618.240、キー無しで納品され ます (単体で同梱) 床面固定用ブラケット 8660.100 (単体で同梱) 2個 LED システム照明灯 2500.300、100 V ~ 240 V、単相、50 Hz / 60 Hz、コンセント無し、前方上部に取り付け済み 鋼板製ドア (オーバーラップ式)、非対称的に分割、左側にロック付 きドア 幅 600 mm、右側に片開きドア 幅 400 mm、180° ヒンジ付 き グラウンドプレート (亜鉛めっき)、3分割型、ブラシストリップ付き ケーブル引き込み用カットアウト付き
ドアの数	2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 05

Features

注記：	BV 1.09 § 1.1.2 に従い、機械に取り付けてあるロックは、原則的にキーなしで出荷されます。サプライヤーの社内におけるニーズのためには、必要とされるシリンダーキー、品番 2532.002 を別途注文することができます。
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
高さ、ベース含む	2,200 mm
1パック	1 個
純質量	122 kg
総質量	132.2 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101