


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.206

RiMatrix S


State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7998.206 - RiMatrix S スタンダードコンテナ

標準化データセンターはコンテナソリューション内に具体化されるため、屋外に設置することも可能です。



Features

品番	DK 7998.206
製品説明	標準化データセンターはコンテナソリューション内に実装され、頑丈な鋼板製コンテナにより、屋外に設置することも可能です。
同梱品	強化型フレーム構造の頑丈な鋼板製コンテナ、最適な重量分配用耐熱絶縁材を含むカプセル化された内壁構造 アドバイスとROI計算 インフラストラクチャーへの納入および運び入れ ドキュメンテーション、訓練、ブリーフィング ホットラインおよびサービス/サービス契約
内法奥行き	7,000 mm
内法高さ	2,700 mm
内法幅	2,750 mm
温度管理 (ZUCS)	60 kW + 10 kW n+1 冗長
数量 NSHV	1
数量、PDU ベーシック	14

Features

Serveracks (600x2000x1200mm)	6
コンビネーションされたネット	1
ワークラック/サーバーラック (800 x 2000 x 1200 mm)	
保護等級等	インテリアのバンダリズムプロテクションは、DIN EN 1631準拠の レジスタンス クラス II に相応 EMC 基本保護 防塵・防水性能 IP 55、IEC 60 529 準拠
Design burglar protection	Yes
加湿および除湿設備	オプション
部屋用消火設備	オプション
Design UPS	60 kW + 20 kW n+1 冗長
バージョン	Single 6
寸法：	幅: 3,000 mm 高さ: 3,000 mm 奥行: 7,250 mm
1パック	1 個
関税率番号	85371098
EAN	4028177702486
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207