

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7998.606 RiMatrix S

State: 2026/06/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7998.606 - RiMatrix S スタンダードセキュリティルーム

標準化データセンターには、お客様に用意していただいた部屋に、火災、水および煙に対しての安全性を向上させるために、さらに保護ルーム(ルーム イン ルーム)が備え付けられます。

## Features

品番	DK 7998.606
製品説明	標準化データセンターには、お客様に用意していただいた建物・部屋に、火災、水および煙に対しての安全性を向上させるために、さらに保護ルーム(ルーム イン ルーム)が備え付けられます。
材質	主要パーツは、断熱物質でできています 頑丈な、カプセル化してある鋼板製カセット 特許取得のプロファイル技術による革新の接続技術 耐温・耐湿性パッキンの使用 防火ダンパーの使用 分解と再組み立てはいつでも可能
同梱品	アドバイスとROI 計算 インフラストラクチャーへの納入および運び入れ 動作確認および引き渡し ドキュメンテーション、訓練、ブリーフィング ホットラインおよびサービス/サービス契約
内法奥行き	7,220 mm
内法高さ	2,700 mm
内法幅	2,750 mm
温度管理 (ZUCS)	90 kW + 10 kW n+1 冗長

# Features

数量 NSHV	1
数量、PDU ベーシック	18
Servers (600x2000x1200mm)	8
コンビネーションされたネット ワークラック/サーバーラック (800 x 2000 x 1200 mm)	1
保護等級等	耐火性 EI 90、EN 1363 準拠 / F 90、DIN 4102 準拠 防塵・防水性能 IP 56、IEC 60 529 準拠 不正アクセスに対する保護 - レジスタンスクラス II (RC 2) EMC 基本保護 燃焼ガス気密性能、EN 1634-3 (DIN 18095) に依拠 標準温度曲線による30分の加熱後に、エネルギー 3000 Nm の衝撃 試験
セキュリティレベル	RC 2
Design burglar protection	Yes
Design fire protection	EI 90、EN 1363 に準拠 / F 90、DIN 4102 に準拠
加湿および除湿設備	オプション
部屋用消火設備	オプション
バージョン	Single 9
寸法：	幅: 2,950 mm 高さ: 2,800 mm 奥行: 7,420 mm
1パック	1 個
関税率番号	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Features

---

製品説明

DK RiMatrix S Standard security room, Single 9