Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8005.000 VX25 連結型エンクロージャーシス テム

State: 2025/11/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8005.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー:エンクロージャーフレームにフロントドア2枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレートが取り付けてあります。効率的なエンクロージャー実装に最適です。







Features

品番	VX 8005.000
材質	エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
	トップパネル:鋼板、1.5 mm
	ドア:鋼板、2.0 mm
	リアパネル:鋼板製、1.5 mm
	グランドプレート:鋼板、1.5 mm
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉
	体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム
	ドア
	ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
	トップパネル
	リアパネル
	グランドプレート
	マウンティングプレート
	2 x システムレール (18 x 39 mm)
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:	幅: 1,000 mm
	高さ: 2,000 mm
	奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	899 mm x 1,896 mm
x高さ)	
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 12
IKJ-F	IK10
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	151.31
総質量	156
PCF/VE (Cradle to Gate)	384.4 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 3

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177813540
E-Number Sweden	E3465098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書
	PCF-declaration

© Rittal 2025