

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8006.000

# VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8006.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

## ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー：エンクロージャーフレームにフロントドア2枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グラウンドプレートが取り付けられています。効率的なエンクロージャー実装に最適です。



## Features

|     |   |
|-----|---|
| 品番  | VX 8006.000   |
| 材質  | エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm<br>トップパネル：鋼板、1.5 mm<br>ドア：鋼板、2.0 mm<br>リアパネル：鋼板製、1.5 mm<br>グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm<br>マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面  | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り<br>ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ<br>マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ                        |
| 塗装色 | RAL 7035  |

# Features

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 同梱品                     | エンクロージャーフレーム<br>ドア<br>ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能<br>トップパネル<br>リアパネル<br>グランドプレート<br>マウンティングプレート<br>2 x システムレール (18 x 39 mm)<br>ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |
| 寸法：                     | 幅: 1,000 mm<br>高さ: 2,000 mm<br>奥行: 600 mm   |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)  | 899 mm x 1,896 mm   |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠      | IP 55   |
| 保護等級、NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| 型式等級、UL 50E に準拠         | タイプ 1<br>Type 12  |
| IKコード                   | IK10  |
| ドアの数                    | 2   |
| 基材                      | 鋼板製   |
| 1パック                    | 1 個   |
| 純質量                     | 151.97 kg   |
| 総質量                     | 157.6 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 429.22 kg CO2 eq (Cat B)  |

---

# Features

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます       |
| 関税率番号           | 94032080  |
| ETIM 9          | EC000261  |
| ETIM 8          | EC000261  |
| ECLASS 8.0      | 27180101  |
| 製品説明            | VX連結型システム、WHD: 1000x2000x600 mm、鋼板製、マウンティングプレート付き、観音開きダブルドア |

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面   |
| Explanations | 製造者宣言書<br>CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書<br>PCF-declaration              |