

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8126.235

サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8126.235 - サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 TS、TS IT用

サイドパネル、ネジ固定、普通鋼板製、TS用。

Features

品番	TS 8126.235
メリット	接触エレメント付きフラットパーツホルダーによる自動等電位化および高次のEMC保護 フック式サポートにより位置決めが容易 電導プレート付きアースボルト
材質	鋼板、1.5 mm
表面	電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
注記：	フラットパーツホルダーはエンクロージャーの内側からでも外側からでも固定できます。 装備可能面積：外形寸法 - 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT 高さ: 2,200 mm 奥行: 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
基材	鋼板製
1パック	2 個
純質量	29 kg

Features

総質量	32 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
製品説明	TS サイドパネル、ねじ止め可、鋼板製 TS、TS IT用、WD: 2200x600 mm