

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8185.245

サイドパネル(ねじ留め式)、鋼板製

State: 2026/01/16 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8185.245 - サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 VX 用

VX 用サイドパネル、ねじ留め式、鋼板製。

Features

品番	VX 8185.245
メリット	<p>クリップ式サイドパネルホルダーを使用するため、取り付け作業に時間を要しません</p> <p>内側に配置の導電エレメント付きエンクロージャーパネルホルダーによる自動等電位化とより高い EMC 保護</p> <p>フック式サポートにより高さ方向にも奥行き方向にも位置決めが容易</p> <p>ワンマン組み立て</p> <p>最適な接触を実現する、未塗装の大きな接触面を有するアースボルト</p>
材質	鋼板、1.5 mm
表面	電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
適用	<p>エンクロージャータイプ: VX</p> <p>高さ: = 1,800 mm</p> <p>奥行: = 500 mm</p>
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
基材	鋼板製
1パック	2 個

Features

純質量	21.6
総質量	22
PCF/VE (Cradle to Gate)	83.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN	4028177827783
E-Number Sweden	E3465112
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------