Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8188.235 サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製

State: 2025/10/30 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8188.235 - サイドパネル (ねじ留め式)、鋼板製 TS、TS IT用

サイドパネル、ネジ固定、普通鋼板製、TS用。

Features

品番	TS 8188.235
メリット	接触エレメント付きフラットパーツホルダーによる自動等電位化お
	よび高次のEMC保護
	フック式サポートにより位置決めが容易
	電導プレート付きアースボルト
材質	鋼板、1.5 mm
表面	電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
注記:	フラットパーツホルダーはエンクロージャーの内側からでも外側か
	らでも固定できます。
	装備可能面積:外形寸法 - 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS
	TS IT
	高さ: 1,800 mm
	奥行: 800 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
基材	鋼板製
1パック	2個
純質量	34

© Rittal 2025 2

Features

総質量	35.2
関税率番号	94039910
EAN	4028177243712
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3