

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8228.000**

**VX25 連結型エンクロージャーシステム**

State: 2026/05/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8228.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

## ベーシックエンクロージャー

各種盤製作におけるスタンダード：1枚または2枚のフロントドア、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グラウンドプレート付きエンクロージャーフレーム。効率の良いエンクロージャー実装に完璧に適しています。



## Features

|     |   |
|-----|---|
| 品番  | VX 8228.000   |
| 材質  | エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm<br>トップパネル：鋼板、1.5 mm<br>ドア：鋼板、2.0 mm<br>リアパネル：鋼板製、1.5 mm<br>グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm<br>マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面  | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り<br>ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ<br>マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ                        |
| 塗装色 | RAL 7035  |

# Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 同梱品                     | エンクロージャーフレーム<br>ドア<br>ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能<br>トップパネル<br>リアパネル<br>グラウンドプレート<br>マウンティングプレート<br>2 x システムレール (18 x 39 mm)<br>ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |
| 寸法：                     | 幅: 1,200 mm<br>高さ: 2,200 mm<br>奥行: 800 mm  |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)  | 1,099 mm x 2,096 mm  |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠      | IP 55  |
| 保護等級、NEMA               | NEMA 12  |
| 型式等級、UL 50E に準拠         | タイプ 1<br>Type 12   |
| IKコード                   | IK10   |
| ドアの数                    | 2  |
| 基材                      | 鋼板製  |
| 1パック                    | 1 個  |
| 純質量                     | 193 kg   |
| 総質量                     | 210 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 554.92 kg CO2 eq (Cat B)   |
| PCF クラス分けに関する注記         | カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます   |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| 関税率番号      | 94032080  |
| ETIM 9     | EC000261  |
| ETIM 8     | EC000261  |
| ECLASS 8.0 | 27180101  |
| 製品説明       | VX Baying enclosure system, WHD: 1200x2200x800 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                                |
| Certificates | 表面  |
| Explanations | 製造者宣言書<br>CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書<br>PCF-declaration |