Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8228.000 VX25 連結型エンクロージャーシス テム

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8228.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム ベーシックエンクロージャー

各種盤製作におけるスタンダード:1枚または2枚のフロントドア、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレート付きエンクロージャーフレーム。効率の良いエンクロージャー実装に完璧に適しています。







2

Features

品番	VX 8228.000
材質	エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
	トップパネル:鋼板、1.5 mm
	ドア:鋼板、2.0 mm
	リアパネル:鋼板製、1.5 mm
	グランドプレート:鋼板、1.5 mm
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉
	体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025

Features

エンクロージャーフレーム
ドア
ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル
リアパネル
グランドプレート
マウンティングプレート
2 x システムレール (18 x 39 mm)
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
幅: 1,200 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 800 mm
1,099 mm x 2,096 mm
IP 55
NEMA 12
タイプ1
Type 12
IK10
2
鋼板製
1個
193
210
517.4 kg CO2 eq (Cat B)
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます

© Rittal 2025

Features

EAN	4028177936010
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書
	PCF-declaration

© Rittal 2025